



HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30 mm



Distruggidocumenti HSM SECURIO B34

Questo distruggidocumenti di prima classe, dal design elegante, garantisce la sicurezza dei dati nei grandi uffici. Grazie alla potente trasmissione, distrugge in maniera affidabile e silenziosa la quantità di dati prodotta da un massimo di 8 persone.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	1843111	Larghezza di entrata:	310 mm
EAN	4026631025188	Capacità cestino:	100 l
Tipo di taglio:	taglio in particelle	Volume di raccolta in numero di fogli (80 g):	1223
Dimensioni di taglio:	4,5 x 30 mm	Rumorosità minima:	ca. 56 dB(A)
Livello di sicurezza (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Larghezza x Profondità x Altezza:	541 x 439 x 845 mm
Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:	20 - 22	Peso:	42 kg
Potenza assorbita dal motore:	700 W	Materiale distruttibile:	Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito, CD/DVD
Tensione / Frequenza:	220-240 V / 50 Hz		

Informazione prodotto



Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione garantiscono una lunga durata di vita.



Scatola in cartone riutilizzabile raccoglie cascame.



Il display indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



Risparmio energetico

Consumo energetico estremamente ridotto, solo 0,1 W in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart.



Massima sicurezza dell'utente

Das L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria e aumenta la protezione dell'utente.




Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.




Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta, mantenendo elevate le prestazioni di funzionamento continuo.



Svuotamento comodo

Solido mobile in legno con ruote. Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.



Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO IEC 21964).

