



Gli strumenti di laboratorio digitali con ottica Infinity e illuminazione Köhler professionale

- Caratteristiche**
- La fotocamera-tablet per microscopio KERN ODC 251 è ora disponibile anche come soluzione digitale completa in un pratico set con microscopio e adattatore C-mount abbinato
 - L'intuitiva fotocamera-tablet per microscopio KERN ODC 251 unisce un tablet Android con un display HD da 10,5" e una fotocamera 4K ad alta risoluzione da 8 MP
 - La fotocamera adattata C-Mount è disponibile in diverse versioni ed è idonea all'utilizzo universale
 - I set comprendono un microscopio a luce passante KERN OBN 135, un microscopio a contrasto di fase KERN OBN 159 o un microscopio invertito KERN OCM 162
 - In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l'uso in diverse lingue

- Dati tecnici**
- Ottica finita
 - Torretta portaobiettivi a 5 posti
 - Compensazione diottrica bilaterale
 - Dimensioni totali L×P×A 390×200×470 mm
 - Peso netto ca. 11 kg
 - Oculare: HWF 10x/Ø 20 mm
 - Qualità delle lenti: planare infinito
- OBN-1**
- Siedentopf, inclinato a 30°/girevole a 360°
 - Obiettivi: 4x/10x/20x/40x/100x
 - Illuminazione: 3 W LED (luce passante)
- OCM-1**
- Siedentopf 30° inclinato
 - Obiettivi: 10x/20x/40x
 - Illuminazione: 5 W LED (luce passante)
- ODC 251**
- 10,5" LCD-Schermo tattile
 - Risoluzione schermo: 1920×1280 pixel
 - CPU: Rockchip RK3568 Quad-Core; 2,4 GHz
 - Software di misurazione (preinstallato)

Informazioni dettagliate sui singoli componenti sono reperibili nella rispettiva descrizione del prodotto relativa al singolo articolo

Modello	Fotocamera inclusa	Fotocamera Risoluzione	Fotocamera Interfaccia	Fotocamera Frequenzadei fotogrammi	Fotocamera Sensore
KERN					
OBN 135C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OBN 135C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OBN 135T251	ODC 251	8 MP 4 K	Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	30 fps	CMOS 1/1,8"
OBN 159T251					
OCM 162T251					

 Nuovo modello