

KERN EHA 500-1

KERN

Il modello compatto allround con robusto piatto di pesata in acciaio inossidabile per il laboratorio, l'industria e l'insegnamento



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance didattiche
Famiglia di prodotti	EHA

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	500 g
Divisione [d]	0,1 g
Riproducibilità	0,3 g
Linearità	± 0,3 g
Risoluzione	5.000
Range di tara	500 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 g (M1); 500 g (M1)
Possibili punti di regolazione	200 g; 500 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica

Unità di misura

	g
	gn
	dwt
	ct
	oz
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	75×32 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre	22 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×160×50 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	105 mm
Dimensioni superficie di pesata	105 mm
Materiale alloggiamento	plastica ABS
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	5.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	5 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Alimentatore rimovibile	rimovibile

KERN EHA 500-1

KERN

Il modello compatto allround con robusto piatto di pesata in acciaio inossidabile per il laboratorio, l'industria e l'insegnamento

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 600 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tempo di carica	70 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	245×204×76 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761229549
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

