



Seguici su @DJIglobal
dji.com



MAVIC AIR 2

Spingiti oltre



Foto 48MP
Video 4K/60fps



10km
Distanza di trasmissione



34
Autonomia di volo



HDR



FocusTrack



8K Hyperlapse

Qualità dell'immagine

- Foto: 48 MP | SmartPhoto
- Video: 4K/60fps | 120 Mbps | Slow-Motion 1080p/240fps
- HDR: Foto | Video | Panorama
- Parametri: Sensore CMOS 1/2" | HEVC (H.265) | Apertura f/2.8

Funzioni intelligenti

- FocusTrack: ActiveTrack 3.0 | Spotlight 2.0 | Point of Interest 3.0
- Effetti QuickShot: Dronie | Cerchio | Spirale | Ascesa | Boomerang | Asteroide
- Hyperlapse: Libero | Cerchio | Direzione | Percorso

Volo e sicurezza

- Volo: Fino a 34 minuti di volo | Velocità massima 68 km/h
- OcuSync 2.0: Trasmissione video 10 km Full HD ⁽¹⁾ | Anti-interferenza 2.4/5.8 GHz
- Anti-collisione APAS 3.0
- Rilevamento ostacoli: Frontale | Posteriore | Inferiore
- Luce ausiliaria

Radiocomando e app

- DJI Fly: Modelli di modifica | EIS ottimizzata | Condivisione facile
- Radiocomando: Batteria estesa a 240 min. | Presa comoda

1. Senza ostacoli né interferenze, in conformità alla normativa FCC. Le informazioni relative alla distanza di volo si riferiscono all'intensità del segnale radio e alla resilienza. Si raccomanda di volare sempre a vista tranne quando diversamente consentito.