KERN **OZB-A4516**

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione



Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	4,0 kg
Peso di spedizione	4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761217720
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione microscopio
Famiglia di prodotti	OZB-IF

Design

Dimensioni (L×P×A)	100×200×150 mm
Collo di cigno lunghezza	540 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensità di illuminazione	20 W
Temperatura del colore	6400 K
Illuminazione dimmerabile	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	2,5 m

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×250×250 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi