

KERN UIB 1.5T-4

KERN

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67) ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia per pallet
Famiglia di prodotti	UIB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	1500 kg
Divisione [d]	0,5 kg
Riproducibilità	0,5 kg
Linearità	± 1,5 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	-1500 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Possibili punti di regolazione	1000 kg
Tempo di stabilizzazione	4 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	2,5 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	KELI SQB

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì

Display altezza cifre	25 mm
-----------------------	-------

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1195×840 mm
Dimensioni superficie di pesata	1195×840 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1195×840×110 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Costruzione della piattaforma	saldato
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Funzione Hold	✓
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off 5 min 15 min
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH

KERN UIB 1.5T-4

KERN

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67) ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lungo 10 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	60 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	10 %
Umidità ambientale [Max]	95 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1240×890×270 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	46 kg
Peso lordo ca.	75 kg
Peso di spedizione	72 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761203198
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

