



DOCKING STATION UNIVERSALE USB-C™, 8 PORTE



Guida di installazione rapida

DA-70884 Rev.2

Descrizione

La docking station DIGITUS® USB-C™ estende il vostro notebook con 8 interfacce aggiuntive, tra cui 2 interfacce HDMI® con risoluzioni fino a 4K / 60 Hz integrate. Mentre la docking station è in uso, è possibile caricare il notebook collegato utilizzando la porta esistente USB-C™ Power Delivery. La capacità di carica massima è 100 W. Sono incluse anche 2 connessioni USB 3.0 a cui è possibile collegare dispositivi periferici quali tastiera, mouse o disco rigido esterno / chiavetta USB. Con la funzione Battery Charge (BC 1.2), offrono anche la possibilità di caricare dispositivi quali smartphone o tablet. È possibile collegare la connessione esistente RJ45 Gigabit con il router e quindi con Internet. Ciò consente di accedere al notebook connesso. Due slot per schede SD e micro SD completano la docking station. Vengono supportate schede di memoria fino a 2 TB. L'alloggiamento compatto con finitura in alluminio spazzolato crea un look elegante e raffinato, inoltre è leggero da trasportare. Grazie alla funzione Plug and Play, non è necessario installare il driver. In questo modo, la docking station può essere collegata velocemente a sistemi esterni.

Espansione istantanea con porte funzionali:

- 2 porte USB 3.0
- 2 porte 4K HDMI
- 1 porta Gigabit
- 1 porta USB-C per ricarica PD
- 1 slot micro SD
- 1 slot SD

Nota: I 2 grafici di seguito elencano le risoluzioni delle 2 porte video in modalità SST e MST

In modalità SST	
	HDMI
Doppia porta collegata	4K/60Hz

In modalità MST	
	HDMI
Doppia porta collegata	4K/60Hz

- Dispositivi supportati (esempio):
2016/2017/2018 MacBook Pro, 2015/2016/2017 MacBook, ChromeBook, ASUS Transformer 3 Pro, Dell XPS 12 9365 e più recenti, HP Elite X2, Spectre x360 13, 15, Pro Convertible, Huawei Matebook, Lenovo IdeaPad 720s, ThinkPad T470, T570, X1 Yoga, 720, 920, Microsoft Surface Book 2 e Pro, Razer Blade Stealth, Samsung Galaxy Tab Pro S e molti altri dispositivi USB-C con supporto modalità alternata Power Delivery e DP
- Dispone di 2 porte USB 3.0 e porta di ricarica passante Type-C, 2 porte USB3.0 con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. L'USB a 2 porte vi consente di collegare svariati dispositivi quali tastiere, mouse, chiavette USB e molto altro ai vostri dispositivi Type-C
- 2 porte USB3.0 supportano al funzione di ricarica BC 1.2, con una modalità di commutazione automatica
- 2x HDMI supporta una risoluzione video fino a 4K a. Fornisce audio e video di elevata qualità e nitidezza. 2xHDMI supporta la funzione MST nel Window System. Riprodurre in modalità speculare o estendere due display con le porte HDMI per adattatore USB contemporaneamente. Questa soluzione è perfetta per presentazioni, serate a tema cinema o molto altro.
- 1 porta Gigabit Ethernet mette a disposizione la massima velocità di rete, retrocompatibile con Ethernet 10/100
- Caricate rapidamente il vostro laptop Type-C utilizzando, al contempo, le altre porte

- La finitura in alluminio spazzolato completa i vostri accessori Apple per un moderno allestimento della scrivania.
- Sistemi supportati: Macbook (USB Type-C™) – Mac OS X (Mac OS non supporta MST), Chromebook Pixel – Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

Modalità di collegamento

Collegare l'adattatore direttamente al computer.

Collegare i dispositivi USB a qualsiasi porta USB.

2x porta HDMI – trasmette audio e video ad alta definizione da computer e tablet al display HDMI per trasmettere in streaming e giocare con risoluzione fino a Full 4K/60Hz, supporta anche 1080p, 720p, 480p e altri.

Facile da utilizzare, trasportare, supporta hot swap.

Non è necessario un driver aggiuntivo.

Caratteristiche del prodotto:


- 1) Chipset: VL102/VMM5200/VL817/GL3224/RTL8153B
- 2) Materiale: Alluminio
- 3) Lunghezza cavo: 20 cm
- 4) Peso: 78 g
- 5) Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C (da 35°F a 100°F)
- 6) Umidità di esercizio: da 20 a 80% umidità relativa

Contenuto dell'imballaggio:

1 docking station universale USB-C, 8 porte

1 GUI (Guida di installazione rapida)

Anschlüsse
Connections



Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania

