



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 500 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

Tipo NH FUSE 63AMP 500V SIZE 000 GG MGL
Catalog No. 63NHG000B

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	63
Tensione nominale d'impiego			AC 500 V
Grandezza			NH000
Classe di funzionamento			gL/gG
Esecuzione indicatore			indicatore doppio
Descrizione			linguette di impugnatura sotto tensione
potere di apertura		kA	120
Utilizzo			industriale
Standard/Approvazione			IEC
Forma			corpo quadrato con contatti a coltello
Standard/Norme			IEC 60269-2 Sistema di fusibili A DIN 43620 VDE 0636-2

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			HPC000
corrente di dimensionamento		A	63
tensione di dimensionamento		V	500
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	120
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
esecuzione indicatore			indicatore combinato
linguette in metallo isolate (IMGL)			no