

SCHEDINA TECNICA - V-M25



Pressacavo, M25, RAL 7035, IP68

Tipo
Catalog No.
Alternate Catalog No.

V-M25
206911
XTPAXMCG25



Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
accessori			Gestione cavi
Entrata cavi			M25
Diametro foro		mm	25,5
Diametro esterno cavo		mm	9 - 17
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili		mm ²	H05VV-F5 x 2.5/5 x 4, NYM 5 x 2.5/5 x 6
Descrizione			Classe di reazione al fuoco V2 secondo UL94 Con dado e dispositivo antistrappo integrato
Materiale			poliammide esente da alogeni
Finitura superficiale			RAL 7035
Informazioni sull'entità della fornitura			Con dado e dispositivo antistrappo integrato
Grado di protezione			IP68 fino a 5 bar (30 min)

Dati tecnici

Generalità

Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Grado di protezione			IP68 fino a 5 bar (30 min)

Contatti relè

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
--	--	--	-------

Materiale

Materiale			poliammide esente da alogeni
Colore			Grigio, RAL 7035
Resistente alla temperatura			-20 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Resistenza chimica			Resistente a: acetone, benzina, benzolo, olio diesel, grassi, oli, solventi per colori e vernici
Pericolo di fessure per tensione			basso
Resistenza alla fiamma			Verifica filamento incandescente 750 °C secondo EN 60695-2-11
Classe di infiammabilità secondo UL94			V2

Valori meccanici

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
--	--	--	-------

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / premistoppa (EC000441)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ec1@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
tipo di filettatura			metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG			25
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas			altri
passo della filettatura		mm	1.5
lunghezza della filettatura		mm	10
apertura di chiave		mm	36
misura angolare dell'esagono		mm	0
per diametro cavo		mm	9 - 12
materiale			plastica
qualità del materiale			poliammide

superficie		non trattato
senza alogeni		sì
rinforzato con fibra di vetro		no
grado di protezione (IP)		IP68
antiurto		sì
colore		grigio luce
numero RAL		7035
protezione contro la piegatura		no
con contro dado		sì
innesto a scatto in apertura		no
esecuzione		diritto
inserto di tenuta multiplo		no
raccordo a vite cavo piatto		no
scarico di trazione		sì
tipo di guarnizione		guarnizione anulare ritagliabile
raccordo a vite divisibile		no
temperatura di impiego		-20 - 120
esecuzione antideflagrante testata		no
per zona antideflagrante gas		senza
per zona antideflagrante polvere		senza
per cavi comprovati		no
esecuzione EMC		no
schermato		no

Approvazioni

Specially designed for North America		No
--------------------------------------	--	----

Dimensioni

