




Contatto ausiliario, per PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, 1NA+1NC, 0,5 unità passo

Tipo **Z-HK**  
 Catalog No. **248432**

### Programma di fornitura

Funzione di base		accessori per interruttori differenziali
Funzione base accessori		contatti ausiliari
Applicazione		Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Assortimento		Accessori
Applicabilità		applicabile da sinistra a:
Simbolo circuitale		

### Dati tecnici

#### Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	40

#### Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
montaggio dell'apparecchio		interruttore differenziale
dispositivo supplementare		interruttore ausiliario
applicato dal produttore		no
larghezza totale (TE)		0.5
numero di contatti di chiusura		1
numero di contatti di riposo		1
numero di contatti invertitori		0
numero di commutatori di segnale		0
tensione di commutazione nominale	A	3
tensione di dimensionamento	V	230
tipo di tensione per l'azionamento		AC
con auto test per funzione corrente differenziale		no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)		2
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale	A	8

## Dimensioni

