



Contatto ausiliario, per PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1NA+1NC, 0,5 unità passo

Tipo ZP-IHK
Catalog No. 286052

Programma di fornitura

Funzione di base		Accessori per interruttori magnetotermico-differenziali FI/LS accessori per interruttore di protezione della linea
Funzione base accessori		contatti ausiliari
Applicazione		Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Assortimento		Accessori
Applicabilità		applicabile da sinistra a: LS, FI/LS
Simbolo circuitale		

Dati tecnici

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
montaggio dell'apparecchio		universale
dispositivo supplementare		interruttore ausiliario
applicato dal produttore		no
larghezza totale (TE)		0.5
numero di contatti di chiusura		1
numero di contatti di riposo		1
numero di contatti invertitori		0
numero di commutatori di segnale		0
tensione di commutazione nominale	A	3
tensione di dimensionamento	V	230
tipo di tensione per l'azionamento		AC
con auto test per funzione corrente differenziale		no

adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)		2
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale	A	6

Dimensioni

