




Contatto ausiliario, per PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, 0,5 unità passo

Tipo ZP-NHK
Catalog No. 248437

Programma di fornitura

Funzione di base			Accessori per interruttori magnetotermico-differenziali FI/LS accessori per interruttore di protezione della linea
Funzione base accessori			Contatto di segnale di sgancio
Applicazione			Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Assortimento			Accessori
Applicabilità			applicabile da sinistra a: LS, FI/LS
Simbolo circuitale			

Dati tecnici

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montaggio dell'apparecchio			universale
dispositivo supplementare			interruttore segnalatore
applicato dal produttore			no
larghezza totale (TE)			0.5
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			2
numero di commutatori di segnale			0
tensione di commutazione nominale		A	4
tensione di dimensionamento		V	250
tipo di tensione per l'azionamento			AC
con auto test per funzione corrente differenziale			no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)			2
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale		A	4

Dimensioni

