

Compressore d'aria a batteria TX-157



Display digitale con indicazione della pressione; pressione desiderata regolabile
Funzione Auto Off al raggiungimento della pressione desiderata
Borsa inclusa per la conservazione
Potenza di uscita max. 15L/min.
Max. pressione 8 bar
Tube flessibile incl. adattatore per valvola, ago a sfera, adattatore per bicicletta e set di ugelli per grandi aperture d'aria
Compressore d'aria in alluminio

Specificazioni tecniche:

- 6000mA batteria Li Ion per un massimo di 4 pneumatici auto (2,0-2,4bar)
- Fino a 8 bar di pressione massima
- Lampada da lavoro con 6 LED
- 4 unità di pressione selezionabili (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Peso / Dimensioni: 0.75 kg / (L) 7 x (W) 7,3 x (H) 28,9cm

Contenuto della confezione:

Compressore d'aria a batteria Technaxx TX-157, Cavo di collegamento per l'accendisigari, Manuale d'istruzione

Numero di articolo 4906

