KERN **336-37**

Peso singolo, classe OIML F2, 10 kg, Blocco, acciaio inossidabile



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	336

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2
Peso di calibrazione - valore nominale	10 kg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	160 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	6400
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	10700

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	193×96×117 mm
Materiale	acciaio inossidabile
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-444
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-444

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	193×96×117 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	nicht verfügbar
Caso - Alluminio Codice articolo	346-070-600
Caso - Legno Numero di articolo	nicht verfügbar

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761232815
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS