KERN **346-77**

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm^3)	1408,4507
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m^3)	600
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm^3)	119,024
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Peso di calibrazione - valore nominale	10 kg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	500 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000

Design

Struttura peso	Blocco Eco
Dimensioni peso (L×P×A)	190×93×110 mm
Materiale	ghisa laccata
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-644

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	210×110×125 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg

Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo	346-070-600

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761241688
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS