

KERN 356-78

KERN

Peso singolo, classe OIML M2, 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	356

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm³) 2816,9014

Possibilità di valutazione della conformità ✓

Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m³) 600

Peso di calibrazione - volume incertezza (cm³) 238,048

Peso di calibrazione OIML classe M2

Peso di calibrazione - valore nominale 20 kg

Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) 3 g

Peso di calibrazione - densità (kg/m³) 7100

OIML-conforme ✓

Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML) 2300

Design

Struttura peso	Blocco Eco
Dimensioni peso (L×P×A)	230×115×139 mm
Materiale	ghisa laccata
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-645

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×115×139 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg

Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo 346-080-600

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761241800
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

