KERN **356-79**

Peso singolo, classe OIML M2, 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	356

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm^3)	7042,2535
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m^3)	600
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm^3)	595,12
Peso di calibrazione OIML classe	M2
Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	8 g
Peso di calibrazione - densità (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2300

Design

Struttura peso	Blocco Eco
Dimensioni peso (L×P×A)	310×155×192 mm
Materiale	ghisa laccata
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-646

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	310×155×192 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761241817
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS