



1

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche, con calibrazione interna o esterna


Caratteristiche

- KERN ADJ: Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 2 °C oppure comando cronologico ogni 3 h, garantisce un'elevata precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- KERN ADB: Programma di calibrazione CAL per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovrapprezzo, vedi *pesi di calibrazione*
- Gabbietta antivento in vetro con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare di serie
- 1 ADB 600-C3/ADJ 600-C3: Bilanci per carati compatta e poco ingombrante con una divisione di 0,001 ct e una portata di 600 ct. La grande precisione consente di risparmiare denaro in ogni applicazione, in cui sia necessario pesare delle gemme preziose
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione
- Semplice e pratico comando a 6 tasti

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 90 mm
- espace de pesée L×P×A
  KERN ADB-C/ADJ-C: 170×160×110 mm
  KERN ADB/ADJ: 170×160×205 mm
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

DI SERIE



ADJ ADB

OPZIONE



Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Dimensioni totali	Peso netto	Su richiesta Certificato
KERN	[Max] g	[d] mg	mg	mg	L×P×A mm	ca. kg	DAkkS accr. KERN
ADB 100-4	120	0,1	0,2	± 0,4	230×310×330	4,4	963-101
ADB 200-4	220	0,1	0,2	± 0,4	230×310×330	4,4	963-101
ADB 600-C3	600 ct	0,001 ct	0,002 ct	± 0,004 ct	230×310×210	3,8	963-101
ADJ 100-4	120	0,1	0,2	± 0,4	230×310×330	5,0	963-101
ADJ 200-4	220	0,1	0,2	± 0,4	230×310×330	5,0	963-101
ADJ 600-C3	600 ct	0,001 ct	0,002 ct	± 0,004 ct	230×310×210	4,6	963-101