

KERN CIB 3K-4

KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CIB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	3 kg
Divisione [d]	0,0002 kg
Riproducibilità	0,0002 kg
Linearità	± 0,0006 kg
Risoluzione	15.000
Range di tara	3 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,001 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	800 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	1,6 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	blu, giallo, verde, rosso
Display barrette	6
Display altezza cifre	18 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	350×330×120 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	315×215 mm
Dimensioni superficie di pesata	315×215 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	34

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Alimentatore rimovibile	rimovibile

KERN CIB 3K-4

KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1000 mA
Presenza di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore	6 V, 4 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	90 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	160 h
Accumulatore tempo di carica	14 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	85 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	400×385×146 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,6 kg
Peso lordo ca.	4,2 kg
Peso di spedizione	4,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761214880
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

