

KERN EOC 30K-4S

KERN

Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	EOC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	15 kg; 35 kg
Divisione [d]	0,0005 kg; 0,001 kg
Riproducibilità	0,0005 kg; 0,001 kg
Linearità	± 0,0015 kg; 0,003 kg
Risoluzione	30.000, 35.000
Range di tara	35 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	30 kg (F2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min; 120 min
Linearizzazione in punti	3
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0025 kg; 0,005 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Unità di misura	kg g lb oz PCS
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	110×35 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	300×300 mm
Dimensioni superficie di pesata	300×300 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×300×110 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio dolce
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	330 mm
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Livello di miscela/somma	Sum A
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	35.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	nessuna protezione IP

KERN EOC 30K-4S

KERN

Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

Protetta IP - piattaforma	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
	off
	5 min
	30 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	15 min
	3 min
	off
	5 min
	30 min
	15 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	UK
	CH

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO
	UK
	CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V-240 V, 0.4 A
---	--------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1000 mA
---	---------------

Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
--------------------------------------	---------------------------

Tipo di batteria/accumulatore	Pb
-------------------------------	----

Batteria tempo di carica	100 h
--------------------------	-------

Accumulatore	6 V; 1.3 Ah
--------------	-------------

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	26 h
---	------

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	43 h
---	------

Accumulatore tempo di carica	3 h
------------------------------	-----

Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
------------------------	--------------------------

Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato
---------------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Umidità ambientale [Min]	0 %
--------------------------	-----

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	560×400×160 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	7,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761229488
-----------------	---------------

Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita
-----------------------	---------------------------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

