




Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso



Pesare invece di contare! Il facile utilizzo della funzione di conteggio consente di registrare rapidamente grossi quantitativi di pezzi piccoli – con risparmio di tempo e costi!



Pratico apparecchio indicatore a flip/flop: posizionabile in vari modi, p. es. indipendente o avvitato alla parete (opzionale). Girando la calotta superiore dell'alloggiamento si può definire l'angolo del display e la deviazione dei cavi. Conversione dell'apparecchio indicatore, Factory Option, per un costo aggiuntivo, tempo di consegna + 2 giorni lavorativi, KERN KIB-M01, da indicare nell'ordine, vedi *internet*



Caratteristiche

- Grazie all'alimentazione batteria (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- 1** Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65. Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Funzione Hold: in caso di ambienti irrequieti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata
- Base da tavolo con montaggio a muro per l'apparecchio indicatore di serie
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A, acciaio inox
 - A** 300×300×110 mm
 - B** 500×400×120 mm
 - C** 600×500×150 mm
 - D** 950×500×60 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Peso minimo del pezzo (Normale)	Lunghezza del cavo ca.	Peso netto ca.	Piatto di pesata	Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN
KERN	[Max] kg	[d] g	g	g	g/pezzo	m	kg		
Bilancia a più campi con visualizzazione sensibile, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa									
EOC 10K-4	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,6 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 30K-4S	15 35	0,5 1	0,5 1	± 1,5 3	10	3	6	A	963-128
EOC 30K-4	15 35	0,5 1	0,5 1	± 1,5 3	10	3	9	B	963-128
EOC 60K-3	30 60	1 2	1 2	± 3 6	20	3	7	A	963-129
EOC 60K-3L	30 60	1 2	1 2	± 3 6	20	3	9	B	963-129
EOC 100K-3	60 150	2 5	2 5	± 6 15	50	3	6	A	963-129
EOC 100K-3L	60 150	2 5	2 5	± 6 15	50	3	9	B	963-129
EOC 300K-3	150 300	5 10	5 10	± 15 30	100	3	9	B	963-129
Bilancia a più campi senza visualizzazione sensibile									
EOC 6K-3	3 6	1 2	1 2	± 3 6	20	3	6	A	963-128
EOC 30K-3	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	3	6	A	963-128
EOC 30K-3L	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	3	9	B	963-128
EOC 60K-2	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	3	7	A	963-129
EOC 60K-2L	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	3	9	B	963-129
EOC 100K-2	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	6	A	963-129
EOC 100K-2L	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	9	B	963-129
EOC 100K-2XL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	19	C	963-129
EOC 100K-2XXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	2,7*	17	D	963-129
EOC 300K-2	150 300	50 100	50 100	± 150 300	1000	3	9	B	963-129
EOC 300K-2L	150 300	50 100	50 100	± 150 300	1000	3	19	C	963-129
EOC 6K-4A**	6	0,5	0,5	± 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 10K-3A**	12	1	1	± 3	10	3	7	A	963-128
EOC 60K-3A**	60	5	5	± 15	50	3	7	A	963-129
EOC 100K-2A**	120	10	10	± 30	100	3	9	B	963-129

* Cavo a spirale, **1** ** FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE