

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP65 da polvere e spruzzi d'acqua



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB-NL

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	3000 g
Divisione [d]	0,2 g
Riproducibilità	0,2 g
Linearità	± 0,6 g
Risoluzione	15.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	3 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	800 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	1,6 g
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no

Display altezza cifre	25 mm
-----------------------	-------

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	285×255×90 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	252×200 mm
Dimensioni superficie di pesata	252×200 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Materiale piatto di pesata	acciaio inox

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	15 V, 500 mA
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	48 h
Batteria tensione	6 V
Batteria - Peso singolo	92 g
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP65 da polvere e spruzzi d'acqua

Omologazione

Marchio CE



Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-247

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS 963-127

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 420×350×175 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 3,8 kg

Peso lordo ca. 4,4 kg

Peso di spedizione 5,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761214361

Classificazione REACH nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

