KERN **MBA-A01**

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetrio
Famiglia di prodotti	MBA

Sistema di misura

Campo di misura statimetro (cm)	30-80cm
Campo di misura lunghezza [Min]	30 cm
Unità di misura	cm, ft
Campo di misura lunghezza [Max]	80 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Divisione	0,1 cm
Unità preimpostata	cm, ft

Design

Dimensioni (L×P×A)	850×240×60 mm
Materiale	plastica
Allineamento di misura	orizzontale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.)	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	685×302×115 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	4,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761216327
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

CE 0297