

KERN OZB-A5 133

KERN

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► ECO-Stativi universali



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio

Design

Dimensioni (L×P×A)	283×292×303,5 mm
--------------------	------------------

Illuminazione

Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante
Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Tipo di illuminazione luce trasmessa	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	3 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	3 W

Messa a fuoco

Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
-----------------------------	---

Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	forma a pilastro
Altezza della colonna	303,5 mm
Diametro montaggio stativo universale (Ø)	25 mm
Diametro montaggio testa del microscopio (Ø)	76 mm

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	385×370×330 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg
Peso lordo ca.	4,2 kg
Peso di spedizione	9,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761232167
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

