

Binocolo con camera in FullHD e display TX-142

Camera integrata con zoom 4x e display a colori



Fotocamera da 5 MP



Video FullHD



Ricaricabile a batteria



Archiviazione MicroSD



LCD a colori IPS





Ingrandimento



Campo visivo



Supporto per treppiede



- Binocolo con camera in FullHD per video e foto
- FullHD 1080P(30fps) per video
- 2592x1944 (JPG) per le foto
- Zoom digitale fino a ingrandimento 4x
- Miglioramento delle immagini in condizioni di scarsa luminosità (migliore visualizzazione in condizioni di scarsa luminosità (0,01 lux)
- Supporta schede MicroSD fino a max. 128GB
- Batteria ricaricabile da 2500mAh (fino a 8ore di registrazione)
- 7h di registrazioni video 1080p (30fps) equivalgono a ≈ 32GB
- Vetro ottico con ingrandimento 12x
- Distanza coperta: da 96 a 1000 metri

Specificazioni tecniche:

- 1/2,8" CMOS Sensor 5MP
- Obiettivo: f = 25mm, F/NO 3.0, FOV = 17.5°, amplificazione in condizioni di scarsa luminosità (0,01 lux)
- Risoluzione video: 1920x1080/30fps, 1280x720/60fps, 1280x720/30fps
- Risoluzione foto: 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, VGA: 640x480
- Durata video: impostabile su 1, 3, 5 o 10 min.
- Formato file: JPG/MP4
- 1x batteria al litio tipo 18650 (integrata) 3,7V, 2500mAh
- Tempo di funzionamento: Video: 7-8ore; Foto: dipende dalla risoluzione
- Scheda MicroSD** (fino a 128GB, Classe 10) [**non inclusa]
- Registrazione video: 1080p: 5min. ≈ ca. 250MB; circa. 7 ≈ 32GB
- Registrazione di foto: 5M: 1x foto ≈ 2MB; circa. 15000 ≈ 32GB
- Temperatura di esercizio: da -7°C fino a +40°C
- Peso e dimensioni: 485g / (L) 14,5 x (P) 11,5 x (A) 5,5cm

Contenuto della confezione:

Binocolo con camera in FullHD e con display TX-142, 1x cavo mini USB, 1x tracolla, 1x panno, manuale utente



Numero di articolo 4863

