

## Mini Soundbar BT-X54



**Mini soundbar con Bluetooth V5.1**  
**Modalità scheda microSD, radio FM, USB e AUX-IN**  
**Associazione con dispositivi audio abilitati Bluetooth, smartphone, tablet, ecc.**  
**Ascolta lettori MP3, CD o altri dispositivi senza BT tramite cavo audio (3,5mm)**  
**Riproduzione multimediale USB fino a 128GB**  
**Altoparlanti da 10W con diffusore passivo dei bassi**

### Specificazioni tecniche:

- Bluetooth: Versione BT V5.1
- Distanza di trasmissione <10m (spazio aperto)
- Banda di frequenza 2,4GHz
- Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW

- Modalità: FM / BT / unità flash USB / scheda MicroSD / AUX-IN
- Banda di frequenza FM: 87,5-108MHz
- Capacità USB / MicroSD supportata: Fino a 128GB
- Formati musicali: MP3 / WAV
- Connettore AUX: 3,5mm
- Altoparlante / frequenza / impedenza: 2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- SNR: >85dB
- Batteria: Batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio da 1800mAh, 3,7V
- Tempo di ricarica: 2-3 ore (5V, 2A)
- Tempo di riproduzione: 3 ore (con il 50% del volume), 1,5 ore (con il 100% del volume)
- Ingresso alimentazione: DC 5V / 2A
- Temperatura d'esercizio: 0°C fino a + 40°C
- Materiale: PC / ABS / rete metallica
- Peso / Dimensioni:  
584g / (L) 39,5 x (P) 5,5 x (A) 7,2cm

### Contenuto della confezione:

MusicMan BT-X54, cavo AUX, cavo di ricarica, manuale d'istruzione

