



2422EA

Codice articolo: 2422EA

Tronchesi ergonomici, 5", TESTA RASTREMATA



Testa rastremata, punta arrotondata



La sua testa fine, caratterizzata dalla parte inferiore scavata, gli consente di accedere facilmente anche a luoghi difficilmente raggiungibili



source images

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre


Weller Erem Series 2400 Magic Sense rappresenta una gamma di tronchesi di precisione di medie dimensioni che combina robustezza, visibilità e accessibilità. Una grande varietà di forme della testa, per lavori di precisione in zone difficili da raggiungere. La forma ergonomica ed ottimizzata della Serie 2400 MagicSense evita l'affaticamento delle mani. Questi tronchesi impiegano bordi taglienti realizzati con un processo di tempratura ad induzione migliorato (fino a 64 – 65 HRC), per una durata estremamente lunga. I bordi taglienti sono realizzati in acciaio speciale per utensili. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	2412E	Semi Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2422E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2432E	Super Full Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2477E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2403E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2404E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2482E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2475E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2470E	Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2476TX2	Flush / Carbide	[Cutting Capacity Bars]																			





Technical Data

Lunghezza mm	130
Lunghezza dei taglienti mm	11
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	18
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	2.575
Lunghezza dei taglienti pollici	0.433
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.709
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	1
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	1.5
Lunghezza pollici	5.118
Peso in g	73
Applicazioni Erem	Microelettronica