



# 539EREC

Codice articolo: 539EREC

Pinza stretta, con distanziatore, con contenitore di raccolta dei fili tagliati, lunghezza di taglio su richiesta



source images

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
<b>Series 500 Medium</b>		
		mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
		Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	512N  Semi Flush	
	512E  Semi Flush	
	599T  Semi Flush / Carbide	
	522N  Flush	
	599E  Flush	
	532N  Super Full Flush	
	576TX1  Flush / Carbide	
	503E  Flush	
	503ETST 30°  Flush / Carbide	
	504AE  Flush	
	555E 35°  Flush	
	572E 40°  Flush	
	582E 45°  Flush	
	593AE 30°  Flush	
	575E 45°  Flush	
	592E  Flush	
	792E  Super Full Flush	
	576TX  Flush / Carbide	
	570E  Flush	
	573E  Flush	
		for vertical tip cutting





**Technical Data**

Lunghezza mm	120
Lunghezza dei taglienti mm	---
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	26
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	3.570
Lunghezza dei taglienti pollici	---
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	1.024
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	---
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	1.2
Lunghezza pollici	4.724
Peso in g	70.2
Applicazioni Erem	---