



# 592EW

Codice articolo: 592EW

Side cutter - pointed relieved head



Si tratta della testa dalla forma più stretta.



La parte inferiore è alleggerita e agevola l'accesso ottimale anche in zone estremamente difficili da raggiungere.



[source images](#)

## Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Weller Erem Series 500 Micro rappresenta una gamma completa di tronchesi di precisione di medie dimensioni, caratterizzati da un'elevata robustezza e da un'ampia varietà di forme della testa. I tronchesi sono realizzati in acciaio per utensili di qualità superiore. I bordi di taglio sono caratterizzati da una durezza Rockwell pari a 63-65 HRC. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
<b>Series 500 Medium</b>		
		mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
		Inch .001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	512N  Semi Flush	
	512E  Semi Flush	
	599T  Semi Flush / Carbide	
	522N  Flush	
	599E  Flush	
	532N  Super Full Flush	
	576TX1  Flush / Carbide	
	503E  Flush	
	503ETST 30°  Flush / Carbide	
	504AE  Flush	
	555E 35°  Flush	
	572E 40°  Flush	
	582E 45°  Flush	
	593AE 30°  Flush	
	575E 45°  Flush	
	592E  Flush	
	792E  Super Full Flush	
	576TX  Flush / Carbide	
	570E  Flush	
	573E  Flush	for vertical tip cutting





**Technical Data**

Lunghezza mm	115
Lunghezza dei taglienti mm	12
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	19
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	2.399
Lunghezza dei taglienti pollici	0.472
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.748
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,4
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 0,8
Lunghezza pollici	4.528
Peso in g	68.0
Applicazioni Erem	---