



599TW

Codice articolo: 599TW

Tronchese con testa a taglio laterale – testa ovale



Si tratta della forma di testa più utilizzata.



Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso



Robusta e con massima capacità di taglio.

source images

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

I tronchesi con distanziatore Weller Erem sono disponibili con lunghezze di taglio fisse e variabili. Grazie ai tronchesi con distanziatore, i fili possono essere tagliati alla lunghezza corretta. Sono, inoltre, idonei al fissaggio dei componenti. Le punte sono lucidate, in modo da evitare possibili danni alle schede.

IL TAGLIO PERFETTO

Forti, taglienti e precisi - sempre

+ Qualità
Qualità svizzera senza compromessi creata per essere forte, durevole e forte

+ Precisione
Prova tagli precisi dal giunto a vite ad alta precisione che consente un'azione regolare senza sovrapposizioni delle ganasce

+ Forte e Affilato
Taglienti realizzati a mano per una maggiore resistenza e una migliore affilatura

+ 1 Milione di Cicli
Il design Magic Spring™ garantisce la massima durata con movimenti costanti della forza della molla

+ Comfort, sicurezza e presa
Impugnature sagomate ergonomicamente danno un comfort superiore e una maneggevolezza e utilizzo senza fatica con blocco di apertura massima

Sicurezza ESD
Realizzato con materiale ESD per prevenire danni ai componenti sensibili

Swiss Made

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

Lunghezza mm	115
Lunghezza dei taglienti mm	12
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	19
Capacità di taglio max - Filo duro mm	Ø 0,8
Peso in oz	2.381
Lunghezza dei taglienti pollici	0.472
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.748
ESD sicuro	on
Taglio	Con Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 1,0
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,5
Lunghezza pollici	4.528
Peso in g	67.5
Applicazioni Erem	Microelettronica