



622NBW

Codice articolo: 622NBW

Side cutter – pointed relieved head



Si tratta della testa dalla forma più stretta.



La parte inferiore è alleggerita e agevola l'accesso ottimale anche in zone estremamente difficili da raggiungere.



Same as 676E



[source images](#)

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre


Weller Erem Series 600 Micro rappresenta una gamma di tronchesi di precisione in miniatura che offre un'ampia varietà di forme della testa, in modo da accedere facilmente a zone difficili da raggiungere. Questi micro tronchesi sono ideali per SMD e conduttori (670EP, 670EPF). I tronchesi sono realizzati in acciaio per utensili di qualità superiore, e dotati di bordi taglienti con una durezza pari a 63-65HRC. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

Series 600 Micro & 2600

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	612N		Semi Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	2612N			[Cutting Capacity Bars]																			
	622N			[Cutting Capacity Bars]																			
	2622N		Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	622TX			[Cutting Capacity Bars]																			
	632N			[Cutting Capacity Bars]																			
	2632N		Super Full Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	622NA			[Cutting Capacity Bars]																			
	622NB			[Cutting Capacity Bars]																			
	2622NB		Flush	[Cutting Capacity Bars]																			
	676E			[Cutting Capacity Bars]																			
	776E			[Cutting Capacity Bars]																			
	632NCF		Super Full Flush	only for soft materials: silicone, rubber...																			
	670E			[Cutting Capacity Bars]																			
	670EP			[Cutting Capacity Bars]																			
	670EPF		Flush	for micro pitches under 0,5 mm																			





Technical Data

Lunghezza mm	110
Lunghezza dei taglienti mm	9
Larghezza testa mm	9
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	16
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	1.799
Lunghezza dei taglienti pollici	0.354
Larghezza testa pollici	0.354
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.630
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Waste
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,6
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 0,8
Lunghezza pollici	4.331
Peso in g	51
Applicazioni Erem	Microelettronica