



622NW

Codice articolo: 622NW

Tronchese con testa a taglio laterale – testa ovale



Si tratta della forma di testa più utilizzata.



Adatta a tutte le applicazioni di taglio, dove è presente un facile accesso



È robusta, e offre la massima capacità di taglio.



[source images](#)

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre


Weller Erem Series 600 Micro rappresenta una gamma di tronchesi di precisione in miniatura che offre un'ampia varietà di forme della testa, in modo da accedere facilmente a zone difficili da raggiungere. Questi micro tronchesi sono ideali per SMD e conduttori (670EP, 670EPF). I tronchesi sono realizzati in acciaio per utensili di qualità superiore, e dotati di bordi taglienti con una durezza pari a 63-65HRC. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

Series 600 Micro & 2600

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	612N		Semi Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 612N]																			
	2612N			[Bar chart showing cutting capacity for 2612N]																			
	622N			[Bar chart showing cutting capacity for 622N]																			
	2622N		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2622N]																			
	622TX			[Bar chart showing cutting capacity for 622TX]																			
	632N			[Bar chart showing cutting capacity for 632N]																			
	2632N		Super Full Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2632N]																			
	622NA			[Bar chart showing cutting capacity for 622NA]																			
	622NB			[Bar chart showing cutting capacity for 622NB]																			
	2622NB		Flush	[Bar chart showing cutting capacity for 2622NB]																			
	676E			[Bar chart showing cutting capacity for 676E]																			
	776E			[Bar chart showing cutting capacity for 776E]																			
	632NCF		Super Full Flush	only for soft materials: silicone, rubber...																			
	670E			[Bar chart showing cutting capacity for 670E]																			
	670EP			[Bar chart showing cutting capacity for 670EP]																			
	670EPF		Flush	for micro pitches under 0,5 mm																			





Technical Data

Lunghezza mm	110
Lunghezza dei taglienti mm	10
Larghezza testa mm	9
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	17
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	1.834
Lunghezza dei taglienti pollici	0.394
Larghezza testa pollici	0.354
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.669
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,8
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,3
Lunghezza pollici	4.331
Peso in g	52
Applicazioni Erem	Microelettronica