



E147B

Codice articolo: E147B

Applicazioni speciali – Acciaio speciale per utensili, conforme alle norme ESD



Tronchese con testa a taglio laterale ad azione composta.



Per il taglio di fili con il minimo sforzo



source images

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Le pinze Weller Erem™ sono progettate per garantire sempre una presa precisa e sicura. Prodotte con una qualità svizzera senza compromessi e create per applicazioni in tutto il mondo, inclusi assemblaggio di componenti elettronici e assistenza sanitaria, le pinze Weller Erem sono costruite per durare. Senti la differenza con Weller Erem: la scelta comprovata. Sempre.

IL TAGLIO PERFETTO

Forti, taglienti e precisi - sempre

+ 1 Milione di Cicli
Il design Magic Spring™ garantisce la massima durata con movimenti costanti della forza della molla

+ Qualità
Qualità svizzera senza compromessi creata per essere forte, durevole e forte

+ Precisione
Prova tagli precisi dal giunto a vite ad alta precisione che consente un'azione regolare senza sovrapposizioni delle ganasce

+ Forte e Affilato
Taglienti realizzati a mano per una maggiore resistenza e una migliore affilatura

+ Comfort, sicurezza e presa
impugnature sagomate ergonomicamente danno un comfort superiore e una maneggevolezza e utilizzo senza fatica con blocco di apertura massima

Sicurezza ESD
Realizzato con materiale ESD per prevenire danni ai componenti sensibili

Swiss Made

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

Lunghezza mm	142
Lunghezza dei taglienti mm	6
Larghezza testa mm	16
Spessore testa mm	7.5
Lunghezza testa mm	---
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	3.527
Lunghezza dei taglienti pollici	0.236
Larghezza testa pollici	0.630
Spessore testa pollici	0.295
Lunghezza testa pollici	---
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	---
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,8
Lunghezza pollici	5.591
Peso in g	100
Applicazioni Erem	Microelettronica