


Dashcam con sistema di assistenza TX-167



- Riconosce i segnali di velocità fino a 160km/h
- Avviso di collisione anteriore
- Avviso di superamento della corsia
- Registrazione video in loop
- G-Sensor per la protezione dei file
- Largo schermo LCD di 4"
- Riproduzione media
- Cattura del suono con microfono
- Uscita vocale in diverse lingue

Specificazioni tecniche:

- Modalità di funzionamento: DVR / Immagine / Riproduzione
- Dimensione / Risoluzione del display: 10cm (4") / 800 x 480px
- Risoluzione video: 1920 x 1080 px (FHD) / 30fps
- Risoluzione dell'immagine: Max. 2992 x 1696 px (5MP)
- Formato file video / immagine: .TS / .JPG
- Alimentazione: CC12V (presa accendisigari)
- Tensione di esercizio: CC5V
- Scheda MicroSD supportata: 8-128GB; class10
- Angolo dell'obiettivo: 110° orizzontale, 60° verticale, 130° grandangolo
- Temperatura di esercizio: -10°C – 60°C
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 3,5m
- Lingua: EN, FR, DE, ES, IT, PL, CZ, NL
- Dimensione / peso del prodotto: 11,6 (Lu) x 6,4 (La) x 3,4cm (A) / 150g

Contenuto della confezione:

TX-167 Dashcam, ventosa per finestrino, cavo di alimentazione 12V, manuale d'istruzione

