

motorola defy

SFIDA LA QUOTIDIANITÀ

motorola defy: il telefono a prova di polvere, acqua e cadute, ideale in città, al mare o in montagna. Ideato per chi vuole sfidare la quotidianità con il proprio telefono.



A prova di caduta fino a 1,8 m

Progettato per resistere all'impatto di cadute ripetute su qualsiasi lato o angolo.²



Completamente impermeabile

Da qualche schizzo a un tuffo completo in mare, l'esclusivo sistema di tenuta garantisce una protezione completa sott'acqua, fino a 1,5 m per 35 minuti.¹



A prova di polvere e sabbia

Cammina sulla spiaggia o lungo un sentiero e senza preoccuparti della polvere o della sabbia.¹



48 MP

Fotocamera da 48 MP con tecnologia Quad Pixel

Foto nitide e brillanti in qualsiasi luce e da qualsiasi angolazione grazie alla fotocamera Quad Pixel ideale per ogni scatto.



Autonomia di 2 giorni della batteria con una sola ricarica

Goditi a pieno la vita senza preoccuparti di dover ricaricare la potente batteria da 5000 mAh.³



Prestazioni reattive

Il processore octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 662 e i 4 GB di RAM.



SPECIFICHE TECNICHE

DESIGN:

Dimensioni: 169,8 x 78,2 x 10,9 mm

Peso: 232g

Tasti fisici: Tasto programmabile con modalità PTT, alimentazione e volume (su/giù)

Colori disponibili: Nero e Verde Metallizzato

CERTIFICAZIONI DELLA RESISTENZA:

Protezione dall'ingresso: Protezione dall'ingresso (IP68): resistente a sabbia, polvere, sporco, acqua, umidità e nebbia salina¹

Impermeabile: Fino a 1,5 m per 35 minuti, corpo a doppio sistema di tenuta¹

A prova di caduta: Fino a 1,8 m su acciaio, PCB con rinforzo strutturale, cordino di alta qualità per ridurre le cadute²

MIL SPEC 810H:

Shock termico: sopporta variazioni di temperatura da basse ad alte comprese tra -30 °C e 75 °C per un massimo di 30 minuti

Resistenza alle vibrazioni: categoria 4, resistente a umidità e nebbia salina

IGIENE:

Lavabile con saponi e disinfettanti

BATTERIA:

Capacità: 5000 mAh (non rimovibile)

Caricabatterie: 20 W di ricarica TurboPower™, porta USB tipo C impermeabile

Autonomia della batteria: Fino a due giorni di autonomia della batteria³

PRESTAZIONI:

Sistema operativo: Android 10 (con aggiornamento alla versione 11)

CPU: Processore octa-core Qualcomm SD662 2 GHz

GPU: Adreno 610

Memoria: 4 GB di RAM

Memoria interna: 64 GB ROM, microSD⁵

Biometria: Sensore di impronte digitali

Sensori: Proximity, Prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, eCompass, GPS

FOTOCAMERE:

Fotocamera principale: Sensore principale da 48 MP f/1,8 + 2 MP profondità + 2 MP macro

Fotocamera anteriore: 8 MP

DISPLAY:

Dimensione: 6,5" HD+ protetto da Corning® Gorilla® Glass Victus™ con spessore di 0,7 mm e 0,5 mm di incasso

Utilizzabile con le dita bagnate

Risoluzione: HD+ (1600x720)

Proporzioni: 20:9

CONNETTIVITÀ:

Bande/rete: 4G LTE CAT 4, VoLTE, VoWiFi

(bande: LATAM: 1/2/3/4/5/7/8/19/28/66

o EMEA: 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41)

3G HSPA+ (bande: 1/2/4/5/6/8 o 1/2/5/8/19)

2G GSM (bande: 2/3/5/8)

Velocità massima di download: 150Mbps⁴

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz (A/B/G/N/AC)

Bluetooth: Bluetooth 5.0

NFC: Sì

SIM: Nano SIM, Single e Dual SIM

Mirroring schermo: Tramite Chromecast

AUDIO:

Altoparlanti: 1

Jack per cuffie: Jack per cuffie da 3,5 mm

Microfoni: 2

Altoparlante super lineare ad alte prestazioni

ESPERIENZE:

Moto Display, Moto Actions

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Caricabatterie e cavo USB tipo C

Strumento per SIM

Cordino

QSG e scheda di garanzia

Cuffie (in base allo SKU)

¹ Certificato IP68: a prova di polvere e completamente impermeabile fino a 1,5 metri per 35 minuti. In caso di utilizzo in acqua salata, sciacquare il dispositivo al termine, compreso jack audio e connettore USB, per evitare la corrosione da sale.

² A prova di caduta fino a un'altezza di 1,8 metri

³ Autonomia della batteria: i tempi della batteria (tempo di conversazione, tempo di standby e così via) si basano sul 3G e sono soggetti all'uso della rete e del telefono.

⁴ Le velocità di upload e download dipendono da disponibilità della rete, posizione geografica e regole dell'operatore relative all'uso dei dati.

⁵ La memoria disponibile potrebbe essere inferiore a causa del software del telefono.

Alcune caratteristiche, funzionalità e specifiche del prodotto possono variare in base alla rete e sono soggette a termini, condizioni e costi aggiuntivi. Tutti questi elementi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

MOTOROLA e il logo M stilizzato sono marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. ©2021 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.