



**ADATTATORE DI RICARICA
UNIVERSALE USB A 4 PORTE,
USB-C™ / USB A, 100 W**



Guida di installazione rapida

DA-10197

INTRODUZIONE

Con l'adattatore di ricarica universale DIGITUS® è possibile caricare due dispositivi USB-C™ e due dispositivi USB A contemporaneamente. Compatibile con Power Delivery 3.0 (PD), permette la ricarica rapida con una potenza fino a 100 W delle porte USB-C™ e fino a 30 W delle due porte USB A. Nel funzionamento combinato, un'uscita da 65 W è disponibile per dispositivi USB-C™ e un'uscita da 30 W per i dispositivi USB A. Ricaricate tablet, smartphone, console di gioco mobili e anche notebook con la massima potenza di uscita disponibile. Le caratteristiche di sicurezza integrate quali la protezione da corto circuito, sovratensioni e calore in eccesso garantiscono la sicurezza dei vostri dispositivi.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- 1 x adattatore di ricarica universale USB a 4 porte, USB-C™ / USB A, 100 W
- 1 x cavo USB (USB-C™ - USB-C™, 1 m)
- 1 x QIG

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Si prega di leggere le informazioni seguenti prima dell'uso:

- Non toccare questo prodotto con le mani bagnate o esporlo all'acqua
- Proteggere porte USB dai materiali conduttivi, come liquidi, polvere, polveri metalliche e mine di matita
- Se non lo si usa per lungo tempo, scollegare il caricatore dalla presa


- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non deve essere utilizzato per scopi commerciali per evitare danni materiali o lesioni personali.
- Non utilizzare questo prodotto per uno scopo diverso da quello previsto
- Solo per uso in ambienti interni
- Non esporlo all'acqua o a umidità eccessiva
- Non utilizzare il prodotto se la temperatura ambiente supera 25°C
Non conservarlo al di fuori dell'intervallo di temperatura 0-40°C
- Non far cadere, danneggiare o smontare il prodotto
- Non utilizzare questo prodotto se presenta danni
- Se il prodotto si scalda in modo insolito, interrompere l'uso immediatamente e contattare l'assistenza clienti
- Se il prodotto viene utilizzato in modo errato c'è il rischio di scossa elettrica
- Non è adatto all'uso da parte di bambini o di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Per la ricarica di dispositivi mobili quali notebook, tablet o smartphone con una potenza fino a 100 W (USB-C™)
- È possibile utilizzare tutte e 4 le porte contemporaneamente
- Supporta Power Delivery (PD 3.0)
- Ultra compatto - adatto anche quando si è in viaggio
- Protezione integrata contro le sovratensioni, i cortocircuiti e il surriscaldamento
- Spia luminosa LED della ricarica
- 2 x porte USB-C™ con una capacità di carica totale di 100 W

- 2 x porte USB A con una capacità di carica totale di 30 W
- Funzionamento combinato USB-C™ 65 W / USB A 30 W

PANORAMICA DEL PRODOTTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Numero di porte USB-C™: 2
- Numero di porte USB A: 2
- Potenza di uscita delle porte USB-C™:
max. 100 W per entrambe le porte
- Potenza di uscita delle porte USB A:
max. 30 W per entrambe le porte
- Quando si utilizzano le porte USB-C™ e USB A contemporaneamente:
USB-C™ max. 65 W in totale / USB A max. 30 W in totale
- Tensioni di uscita supportate in volt: 5 / 9 / 12 / 15 / 20
- Tensione di ingresso: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A
- Presa di rete: Eurospina CEE-7/16 (Type C)
- Dimensioni: Lungh. 75 x Largh. 75 x Alt. 28,7 mm
- Peso: 200 g
- Colore: Bianco

SPECIFICHE DI POTENZA

Ingresso: 100-240 VAC, 50/60 Hz, max. 2 A

Uscita: 2x A QC 3.0 (30 W x 2), 2x C (max 100 W ogni porta)

Informazioni dettagliate sulla potenza di uscita

Uscita: USB-C™ 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A max.

USB-C™ 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A max.

USB-A 1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A max.

USB-A 2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A max.

Utilizzo combinato delle uscite:

USB-C™ 1 + USB-C™ 2 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 1 + USB-A 1 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 1 + USB-A 2 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 1 + USB-A 1 + USB-A 2 $65W + 7.5W + 7.5W = 80W$

USB-C™ 2 + USB-A 1 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 2 + USB-A 2 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 2 + USB-A 1 + USB-A 2 $65W + 7.5W + 7.5W = 80W$


USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 1 $45W + 30W + 18W = 93W$

USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 2 $45W + 30W + 18W = 93W$

USB-C™ 1 + USB-C™ 2

+ USB-A 1 + USB-A 2 $45W + 30W + 7.5W + 7.5W = 90W$

UTILIZZO



1. Quando la spina CA è collegata alla presa di corrente e l'indicatore LED si accende, significa che il prodotto è acceso
2. Collegare il dispositivo e l'adattatore di ricarica con un cavo di ricarica.

RICICLO

Questo simbolo sul prodotto elettronico o sulla sua confezione indica che il prodotto elettronico (inclusa la batteria) non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non tentare di rimuovere le batterie interne, che devono essere rimosse soltanto da un impianto di trattamento dei rifiuti o da un professionista formato.



Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative, per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo dei materiali contribuisce a conservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclo di questo prodotto, si prega di contattare l'amministrazione comunale per consigli o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Germania

