

KERN FCD 30K-2

KERN

Bilancia da tavolo con accumulatore integrato per la massima autonomia e con un pratico collegamento stampante



Display retroilluminato	bianco
Display dimensioni	145×25 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	340×320×110 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	230×300 mm
Dimensioni superficie di pesata	230×300 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×230×12,5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	2

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo
Famiglia di prodotti	FCD

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	30000 g
Divisione [d]	1 g
Riproducibilità	1 g
Linearità	± 3 g
Risoluzione	30.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	30 kg (M2)
Possibili punti di regolazione	30 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	5 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g lb PCS % lb:oz
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

KERN FCD 30K-2

KERN

Bilancia da tavolo con accumulatore integrato per la massima autonomia e con un pratico collegamento stampante

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 10,8 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Batteria capacità	4.000 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Batteria - Peso singolo	93 g
Capacità della batteria (Wh)	14,8 Wh
Test superati secondo UN 38.3	✓
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, nessuna corrente di dispersione (isolato)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	415×375×185 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	4,0 kg
Peso di spedizione	5,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761283756
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkKS