

KERN CPE 15K-3

KERN

Bilancia da tavolo compatta per contare rapidamente e facilmente, per applicazioni check-weighing e molto altro ancora, risoluzione conteggio 30.000 punti



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CPE

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	15 kg
Divisione [d]	0,0005 kg
Riproducibilità	0,0005 kg
Linearità	± 0,0015 kg
Risoluzione	30.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (F2); 2 kg (F2)
Possibili punti di regolazione	5 kg; 10 kg; 15 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0025 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g PCS
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	LED bianco
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	315×340×110 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	230×300 mm
Dimensioni superficie di pesata	230×300 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	500 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	5 g
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	20

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø

KERN CPE 15K-3

KERN

Bilancia da tavolo compatta per contare rapidamente e facilmente, per applicazioni check-weighing e molto altro ancora, risoluzione conteggio 30.000 punti

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



	interno 2,1 mm, lungo 10,8 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Batteria capacità	4.000 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Batteria - Peso singolo	93 g
Capacità della batteria (Wh)	14,8 Wh
Test superati secondo UN 38.3	✓
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, nessuna corrente di dispersione (isolato)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	85 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAKKS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	415×375×185 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	4,0 kg
Peso di spedizione	5,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761252592
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita