KERN **HDB 10K10N**

Pratica bilancia sospesa manuale per pesate rapide e mobili



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	HDB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	10 kg
Divisione [d]	0,01 kg
Riproducibilità	0,01 kg
Linearitá	± 0,03 kg
Risoluzione	1.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb N
Fréquence de mesure interne	5 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Scorrimento massimo (15 minuti)	20 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	40 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	72×25×105 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	72×25×188 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	25,4 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	105 mm
Dimensioni - altezza totale/ lunghezza totale (D)	188 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	4 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	4,5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio
Materiale alloggiamento del display	plastica
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Hold	✓
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione Peak	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	3

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AAA
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tempo di carica	100 h
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	2

KERN **HDB 10K10N**

Pratica bilancia sospesa manuale per pesate rapide e mobili

Batteria – Peso singolo	22,6 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	45,2 g
Batteria – Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,8 Wh
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	100 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×150×70 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761135536
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

