

CA 1730

Telemetro laser



Precisione, rapidità e semplicità d'uso a portata di mano

- Misurazione di distanze fino a 60 metri
- Superficie, volume, addizione, sottrazione
Calcolo delle altezze e modalità di misurazione in continuo
- Display a 4 righe retroilluminato
- Memorizzazione di 20 risultati
- Righello per misurazioni a distanza

Mesurer pour mieux Agir





Uno strumento intuitivo e di precisione per misurare lo spazio

Edilizia, ristrutturazioni, design di interni ed esterni, residenziale, terziario: in qualsiasi settore, il telemetro CA 1730 consente di misurare tutte le distanze necessarie fino 60 m. Dalle dimensioni compatte, è comodo da impugnare e utilizzare. Il display retroilluminato, inoltre, assicura una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.

Oltre a misurare superfici e volumi, il dispositivo offre numerose funzioni, fra cui somma, sottrazione e memorizzazione dei valori.

Telemetro CA 1730	
Campo di misura	0,2-60 metri
Accuratezza	Distanza $\pm 2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5}$
Misure di superficie e volume	Sì
Somma/sottrazione	Sì
Misurazione distanza singola	Sì
Misurazione in continuo	Sì
Display	Retroilluminato a 4 righe
Segnale acustico	Sì
Memoria	Storico di 20 risultati
Unità	m / in / ft / ft+in
Alimentazione	
Tipo	2 x batterie AAA da 1,5 V
Autonomia	5.000 misure ca.
Standby automatico	Disattivazione automatica del laser (30 secondi) Spegnimento automatico del dispositivo (180 secondi)
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni / Peso	115 x 52 x 32 mm / 118 g
Grado di protezione	IP54
Condizioni d'esercizio	Temperatura: da 0 a +40 °C senza formazione di condensa Conformità alle norme IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61010-1 Norme di sicurezza laser: IEC 60825-1 Laser: classe II Lunghezza d'onda laser: 630-670 nm - Potenza < 1 mW
Conformità	
Garanzia	2 anni



CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA STANDARD:

Dispositivo fornito in una scatola di cartone con custodia, 2 batterie AAA, istruzioni d'uso in 5 lingue e report di collaudo.

PER ORDINARE:

Telemetro CA 1730 **P01651730**

ITALIA
AMRA SPA
Via Sant'Ambrogio, 23
20846 MACHERIO (MB)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
12 - 16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine - FRANCE
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN
ARNOUX
GROUP