



GYSFLASH 10.36/48 PL

Doppia tecnologia : Piombo e Litio

Tecnologia EBS:

Equilibrio perfetto delle cellule della batterie.

Pb	36V	20 < 230 Ah
	48V	15 < 160 Ah

Li-ion	36V	10 < 230 Ah
	48V	8 < 160 Ah (13 o 14 cellule)

LiFePO4	36V	10 < 230 Ah
	48V	8 < 160 Ah (15 of 16 cellule)

Postazione compatta IP43

Pinze di 2 m, scollegabili

Piombo

- Liquido / Gel
- AGM / EFB

Litio

(LiFePO4 ou Li-ioni "standard")

2 correnti di carica :
8 A, 10 A

- Carica intelligente senza sorveglianza ed interamente automatica : 7 tappe (Pb) o 8 tappe (Litio)
- Adattamento automatico della carica alla temperatura dell'ambiente
- Protezione completa dell'elettronica integrata
- Alto rendimento, ciclo di lavoro da 10 A a 100 % (30°C).

Rif. 027060



www.gys.fr