



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia contapezzi autoesplicante per carichi elevati nel settore industriale, risoluzione di conteggio fino a 300.000 punti, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0

Caratteristiche

- Pannello di comando autoesplicante con grafica - non richiede apprendimento = risparmio costi
- ideale per l'utente inesperto
- procedura visualizzata per escludere errori di comando
- I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti da sinistra verso destra:
 - 1** Appoggiare il contenitore vuoto sul piatto e azzerare tramite il tasto (TARE)
 - 2** Versare il numero di pezzi di riferimento della quantità da contare nel contenitore (p. es.: 5, 10, o 20 unità)
 - 3** Confermare il numero di riferimento scelto con il tasto (5, 10 o 20)
 - 4** Versare la quantità di pezzi da contare nel contenitore. Il numero viene indicato direttamente sul display
- L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario

- KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento a un adattatore per interfaccia KUP esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth, WiFi oppure Ethernet, per lo scambio di dati e comandi, senza necessità di montaggio
- KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
- Funzionamento uniforme e semplificato
- Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore sono incluso in dotazione

Dati tecnici

- Display LCD, retroilluminato, altezza cifre 21 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio inox
 - A** L×P×A 230×230×103 mm
 - B** L×P×A 308×318×75 mm, raffigurato in grande
 - C** L×P×A 500×400×127 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 225×115×60 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2,5 m
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Peso minimo del pezzo (Normale) g/pezzo	Risoluzione di conteggio Punti	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata	Su richiesta Certificato DAKKS accr. KERN
KERN							
CDS 4K0.02	4	0,02	0,2	200.000	8	A	963-127
CDS 15K0.05	15	0,05	0,5	300.000	8	B	963-128
CDS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	B	963-128
CDS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	B	963-128
CDS 30K0.1L	30	0,1	1	300.000	19	C	963-128
CDS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	19	C	963-128
CDS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	19	C	963-129