

KERN CKE 360-3

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 180.000 punti



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CKE

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	360 g
Divisione [d]	0,001 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,005 g
Risoluzione	360.000
Range di tara	360 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1)
Possibili punti di regolazione	100 g; 200 g; 350 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg

Unità preimpostata g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	89×30 mm
Display barrette	7
Display altezza cifre - cifra più piccola	20 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	163×245×123 mm
Dimensioni anello protettivo antivento - all'interno (Ø×A)	90×40 mm
Dimensioni anello protettivo antivento - all'esterno (Ø×A)	106×42 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	82 mm
Dimensioni superficie di pesata	82 mm
Materiale alloggiamento	plastica ABS
Materiale piatto di pesata	plastica
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Materiale protettivo antivento	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	180.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 mg

KERN CKE 360-3



Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 180.000 punti

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 mg
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off
	5 min
	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	30 sec
	off
	5 min
	2 min
	1 min
	30 min
Funzione di tara	60 min
	30 sec
	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale) Ethernet (opzionale) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale) USB-Device (opzionale) KUP WiFi (opzionale)
compatibile con EasyTouch	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	UK
	US
	CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO
	UK
	US
	CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A

Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tempo di carica	20 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	235×365×175 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,85 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	3 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761243439
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita


KERN CKE 360-3

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 180.000 punti

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

