

# KERN FKB 15K0.5

**KERN**

Bilancia da tavolo ad alta risoluzione con grande portata e resistente piatto di pesata in acciaio inox



## Categoria

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio               | KERN                |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia da tavolo  |
| Famiglia di prodotti  | FKB                 |

## Sistema di misura

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Sistema di pesata                | Estensimetro                   |
| Portata [Max]                    | 15 kg                          |
| Divisione [d]                    | 0,0005 kg                      |
| Riproducibilità                  | 0,0005 kg                      |
| Linearità                        | ± 0,0015 kg                    |
| Risoluzione                      | 30.000                         |
| Possibilità di regolazione       | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 15 kg (F2)                     |
| Possibili punti di regolazione   | 5 kg; 10 kg; 15 kg             |
| Tempo di stabilizzazione         | 3 s                            |
| Tempo di riscaldamento           | 120 min                        |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]    | 0,0025 kg                      |
| Tipo di bilancia                 | Bilancia a portata unica       |

## Unità di misura

|  |     |
|--|-----|
|  | kg  |
|  | g   |
|  | gn  |
|  | dwt |
|  | ozt |
|  | lb  |
|  | oz  |
|  | ffa |
|  | PCS |
|  | %   |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 2 g |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 4 g |
| Unità preimpostata              | kg  |

## Display

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di display                   | LCD                             |
| Display retroilluminato           | sì                              |
| Display dimensioni                | 120×38 mm                       |
| Display altezza cifre             | 25 mm                           |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Inglese<br>Linguaggio simbolico |

## Design

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)         | 350×390×120 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P)    | 340×240 mm     |
| Dimensioni superficie di pesata          | 340×240 mm     |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 340×240×21 mm  |
| Materiale alloggiamento                  | plastica ABS   |
| Materiale piatto di pesata               | acciaio inox   |
| Materiale alloggiamento del display      | plastica       |
| Livella                                  | ✓              |
| Piedini di livellamento regolabili       | ✓              |

## Funzioni

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Livello di miscela/somma                                                  | Sum A                                        |
| Determinazione percentuale                                                | ✓                                            |
| Pesata tolleranza                                                         | ✓                                            |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale                                       | acusticamente visivo                         |
| Pesate sottobilancia                                                      | Gancio (incluso nella consegna)              |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili               | ✓                                            |
| Funzione di conteggio                                                     | ✓                                            |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)                      | 30.000                                       |
| Peso di riferimento conteggio inseribile                                  | ✓                                            |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi                                 | 500 mg                                       |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali         | 5 g                                          |
| Numero pezzi di riferimento                                               | 5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi) |
| Protetta IP - display                                                     | nessuna protezione IP                        |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 5 min<br>2 min<br>1 min<br>30 min            |

# KERN FKB 15K0.5

**KERN**

Bilancia da tavolo ad alta risoluzione con grande portata e resistente piatto di pesata in acciaio inox

|                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                          | 60 min<br>30 sec        |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | off                     |
| Funzione di tara                                                         | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando                                           | 6                       |

| Interfaccia               |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfacce                | RS-232 (opzionale)<br>Ethernet (opzionale)<br>Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale)<br>USB-Device (opzionale)<br>KUP<br>WiFi (opzionale) |
| compatibile con EasyTouch | ✓                                                                                                                                   |

| Alimentazione                                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione in dotazione                                              | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)                       |
| Tipo di alimentatore                                                    | Alimentatore di rete                                                           |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>US<br>CH                                                         |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | EURO<br>UK<br>US<br>CH                                                         |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz                                                   |
| Alimentatore rimovibile                                                 | rimovibile                                                                     |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 5,9V, 1A                                                                       |
| Presa di corrente per l'alimentatore                                    | Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 13 mm |
| Tipo di batteria/accumulatore                                           | Li-Ion                                                                         |
| Batteria                                                                | 4×1.5 V AA                                                                     |
| Collegamento della batteria                                             | Inserto per batteria                                                           |
| Batteria tempo di carica                                                | 20 h                                                                           |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione                         | 24 h                                                                           |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione                       | 48 h                                                                           |
| Accumulatore tempo di carica                                            | 8 h                                                                            |
| Accumulatore opzionale                                                  | Accu opzionale - interno                                                       |

| Condizioni ambientali           |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min]      | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max]      | 40 °C  |
| Umidità ambientale [Max]        | 80 %   |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C  |


| Omologazione                                                 |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Marchio CE                                                   | ✓       |
| Servizi                                                      |         |
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-248 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS                    | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità             | 969-517 |

| Imballaggio e spedizione       |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 470×470×190 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 7 kg            |
| Peso lordo ca.                 | 6 kg            |
| Peso di spedizione             | 8,4 kg          |

| Informazioni sul prodotto |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN           | 404576 13 12364           |
| Classificazione REACH     | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

