

KERN FKB 8K0.1

KERN

Bilancia da tavolo ad alta risoluzione con grande portata e resistente piatto di pesata in acciaio inox



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo
Famiglia di prodotti	FKB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	8 kg
Divisione [d]	0,0001 kg
Riproducibilità	0,0001 kg
Linearità	± 0,0003 kg
Risoluzione	80.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (F1); 2 kg (F1); 1 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 5 kg; 8 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0005 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica

Unità di misura	kg
	g
	gn
	dwt
	ozt
	lb
	oz
	ffa
	PCS
	%

Scorrimento massimo (15 minuti)	1 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	2 g

Unità preimpostata	kg
--------------------	----

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	120×38 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	350×390×120 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	340×240 mm
Dimensioni superficie di pesata	340×240 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	340×240×21 mm
Materiale alloggiamento	plastica ABS
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Livello di miscela/somma	Sum A
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	80.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - display	nessuna protezione IP

KERN FKB 8K0.1

KERN

Bilancia da tavolo ad alta risoluzione con grande portata e resistente piatto di pesata in acciaio inox

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	5 min
	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
--	-----

Funzione di tara	manualmente (più volte)
------------------	-------------------------

Numero di tasti per il comando	6
--------------------------------	---

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale)
	Ethernet (opzionale)
	Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale)
	USB-Device (opzionale)
	KUP
	WiFi (opzionale)

compatibile con EasyTouch	✓
---------------------------	---

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
----------------------------	--

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
----------------------	----------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	UK
	US
	CH

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO
	UK
	US
	CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
---	------------------------------

Alimentatore rimovibile	rimovibile
-------------------------	------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
---	----------

Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 13 mm

Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
-------------------------------	--------

Batteria	4×1.5 V AA
----------	------------

Collegamento della batteria	Inserto per batteria
-----------------------------	----------------------

Batteria tempo di carica	20 h
--------------------------	------

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
---	------

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
---	------

Accumulatore tempo di carica	8 h
------------------------------	-----

Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
------------------------	--------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C
---------------------------------	-------

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAKKS	963-128
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×470×190 mm
--------------------------------	----------------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Peso netto ca.	7 kg
----------------	------

Peso lordo ca.	8 kg
----------------	------

Peso di spedizione	8,4 kg
--------------------	--------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761312371
-----------------	---------------

Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita
-----------------------	---------------------------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

