




Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Versione con sportelli scorrevoli automatici e altre caratteristiche innovative

Caratteristiche

- 1 Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni: con 3 porte scorrevoli automatiche, che si aprono e si chiudono per mezzo di sensori e ionizzatore integrato di serie. Grazie alla funzione Memory la bilancia memorizza di quanto le porte scorrevoli sono state aperte. In questo modo si evitano contaminazioni e si velocizzano i processi. Azionando “lievemente” le porte scorrevoli si attiva la funzione Push e le porte si aprono/chiudono automaticamente. Possibilità di apertura alternativa con la semplice pressione di un pulsante
- 2 Lo ionizzatore (incluso) può essere attivato con la semplice pressione di un pulsante

- La gabbietta antivento interna regolabile riduce al minimo l'effetto delle correnti d'aria nella camera di pesata e garantisce la massima stabilità del valore misurato, solo per i modelli da 0,01 mg della serie ABP-A
- 3 Porta pistone Erlenmeyer, incluso come standard con ABP 200-5M e ABP 200-5AM
- 4 Di serie per modelli con [d] 0,01 mg: Piatto di pesata multifunzione

Dati tecnici

- Display autoilluminante OLED, altezza cifre 12 mm, luminoso con elevato contrasto, per leggere comodamente il valore di misura anche in condizioni di luce scarsa
- Dimensioni superficie di pesata $\varnothing$ 91 mm, acciaio inox
- Espace de pesata L×P×A 166×156×220 mm
- Dimensioni totali L×P×A 220×370×350 mm
- Peso netto ca. 8 kg
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

DI SERIE

OPZIONE

FACTORY

Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Carico min.	Riproducibilità	Linearità	Su richiesta	
							Omologazione	Certificato
KERN	[Max]	[d]	[e]	[Min]			M I	DAkKS accr.
	g	mg	mg	mg	mg	mg	KERN	KERN
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014 /31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia								
Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.								
ABP 100-5AM	135	0,01	1	1	0,05	± 0,1	965-201	963-101
ABP 200-5AM	220	0,01	1	1	0,015	± 0,1	965-201	963-101
ABP 200-4AM	220	0,1	1	10	0,1	± 0,2	965-201	963-101
ABP 300-4AM	320	0,1	1	10	0,15	± 0,3	965-201	963-101
Bilancia con divisione multipla, all'aumentare o al diminuire del carico passa automaticamente alla portata superiore o inferiore [Max] e leggibilità [d].								
ABP 100-5DAM	52 120	0,01 0,1	1 1	1	0,02 0,1	± 0,05 0,2	965-201	963-101
ABP 200-5DAM	102 220	0,01 0,1	1 1	1	0,05 0,1	± 0,1 0,2	965-201	963-101