


# KERN AFH 13

Convertitore RS-232 per USB

# KERN



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marchio               | KERN         |
| Categoria di prodotto | Bilancia     |
| Gruppo di prodotti    | Convertitore |

## Design

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiale alloggiamento | plastica |
|-------------------------|----------|

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 104×118×19 mm   |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,1 kg          |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761242463             |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |