

KERN PWS 3000-1

KERN

Bilancia di precisione ad alta risoluzione in acciaio inox con protezione IP



	oz
	tol
	mom
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	109×27 mm
Display altezza cifre	16,5 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	310×205×85 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	320×205×90 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	190×190 mm
Dimensioni superficie di pesata	190×190 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Determinazione della densità	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Occhiello (opzionale)
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	32.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PWS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Diapason
Numero di portata	1
Portata [Max]	3200 g
Divisione [d]	0,1 g
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,1 g
Risoluzione	32.000
Range di tara	3200 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (F1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
	kg
	g
	gn
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	tl (Singap, Malays)
	ct
	lb

Unità di misura

KERN PWS 3000-1

KERN

Bilancia di precisione ad alta risoluzione in acciaio inox con protezione IP

Numero pezzi di riferimento	5, 10, 30, 100
Protetta IP - unità completa	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	9

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,95 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 4,75 mm, Ø interno 1,7 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Inserto per batteria

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	315×405×225 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg
Peso lordo ca.	4,2 kg
Peso di spedizione	5,7 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761311251
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

