KERN **HFD-A07**

Postazione di carica (ioni di litio)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stazione di ricarica

Design

Struttura	rettangolare
Dimensioni (L×P×A)	75×73×20 mm

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V / 0,5 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore a 3 pin 100×60 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	5.200 mAh
Batteria tensione	7,4 V
Numero di celle della batteria	4
Batteria – Struttura/forma	Combinazione indivisibile di celle (pacchetto)
Capacità della batteria (Wh)	38,48 Wh
Batteria – Contenuto di litio	3,12 g
Accumulatore tempo di carica	6 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	45 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×90×55 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,331 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761243941
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

