KERN **YKA-27**

Alimentatore di rete 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/UK/CH



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Alimentatore di rete

Design

Dimensioni (L×P×A)	40×60×35 mm
Materiale	plastica

Funzioni

Protetta IP - unità completa	-

Alimentazione

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 13 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×55×105 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,13 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761215108
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

